



## Rifliavimo ratukas PM, BR 30°, Rifliavimo ratuko $\varnothing d_1$ × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis: 25X6/1,0mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290281 25X6/1,0
GTIN	4030741163562
Produktų klasė	29I

### Aprašymas

#### Modelis:

Atsparu dilimui, pagaminta iš metalo miltelių (PM).

#### Pastaba:

- **Dydžiai 21,5×5×8 tinka „greitiesiems“ (Quick) įrankiams.**
- **Kiti dydžiai – pagal užklausimą.**

### Techninis aprašymas

Rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	8 mm
Riflius	BR 30°
kai standartas	DIN 82
Ašmenys	PM
Produkto rūšis	Rantiklio ratukas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	160 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	110 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	85 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	M
CuZn	tinka	120 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		