



Rifliavimo ratukas PM, GE 30°, Rifliavimo ratuko $\varnothing d_1 \times$ plotis b / dantų žingsnis: 20X8/1,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290196 20X8/1,5
GTIN	4030741267574
Produktų klasė	29I

Aprašymas

Modelis:

Dėvėjimui atsparūs metalo milteliai (PM).

Pastaba:

Kitų formų ir profilių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Dantų žingsnis	1,5
Rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	6 mm
Rifliavimo plotis b	8 mm
Rifliavimo $\varnothing d_1$	20 mm
Riflius	GE 30°
kai standartas	DIN 82
Ašmenys	PM

Produkto rūšis

Rifliavimo įrankiai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	45 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	50 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	25 m/min	M
CuZn	tinka	65 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		