



Rifliavimo ratukas PM, BR 30°, Rifliavimo ratuko $\varnothing d_1 \times$ plotis b / dantų žingsnis: 20X8/1,2mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 290181 20X8/1,2 |
| GTIN | 4030741204708 |
| Produktų klasė | 29I |

Aprašymas

Modelis:

Atsparu dilimui, pagaminta iš metalo miltelių (PM).

Pastaba:

Kitų formų ir profilių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------|
| Rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$ | 6 mm |
| Rifliavimo plotis b | 8 mm |
| Dantų žingsnis | 1,2 |
| Rifliavimo $\varnothing d_1$ | 20 mm |
| Riflius | BR 30° |
| kai standartas | DIN 82 |
| Ašmenys | PM |

Produkto rūšis

Rifliavimo įrankiai

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 70 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 35 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 60 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 45 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 50 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 25 m/min | M |
| CuZn | tinka | 65 m/min | N |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |

Priedai

ECO rifliavimo ratuko laikiklių rinkinys Tipas 20

290050 20

ECO rifliavimo ratuko laikiklių rinkinys Tipas 16

290050 16