



Rifliavimo ratukas PM, BR 30°, Rifliavimo ratuko $\varnothing d_1$ × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis: 15X4/0,6mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 290281 15X4/0,6 |
| GTIN | 4030741176753 |
| Produktų klasė | 29I |

Aprašymas

Modelis:

Atsparu dilimui, pagaminta iš metalo miltelių (PM).

Pastaba:

- **Dydžiai 21,5×5×8 tinka „greitiesiems“ (Quick) įrankiams.**
- **Kiti dydžiai – pagal užklausimą.**

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------------|
| Rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$ | 8 mm |
| Riflius | BR 30° |
| kai standartas | DIN 82 |
| Ašmenys | PM |
| Produkto rūšis | Rantiklio ratukas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 160 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 110 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 110 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 85 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 65 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 60 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 35 m/min | M |
| CuZn | tinka | 120 m/min | N |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |