

**Garant****Ekscentrinė užspaudimo įvorė, Ø d H5: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236679 8
GTIN	4045197768957
Produktų klasė	21P

**Aprašymas****Modelis:**Reguliavimo ribos  $\pm 0,5$  mm.Kartu su fiksuotų matmenų grąžtu (Nr. 236677)  $-0,3 / +0,5$  mm reguliavimo ribos iki nominalaus  $\emptyset$ .**Paskirtis:**Įrankis ištekimui iki fiksuotų matmenų kartu su fiksuotų matmenų grąžtu. Dedamas į patroną su Weldon lizdu  $\emptyset$  25; 32 ir 40 mm pagal DIN 1835 B.**Pastaba:**

Tikslus skersmuo nustatomas reguliavimo įtaisu persukant fiksuotų matmenų grąžtą.

**Techninis aprašymas**

$\emptyset$ d	8 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	62 mm
Tolerancija Išorinis $\emptyset$	H5
$\emptyset$ $D_1$	29 mm
$\emptyset$ D	25 mm
$L_1$	57 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė

