

Garant

Aukštos kokybės HSS plėstuvas HPC aklinosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 10,5mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 164359 10,5 |
| GTIN | 4045197769855 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas

Modelis:

CNC staklėms skirtas plėstuvas su tiesiu kotu standartiniam užspaudimui specialiai **hidrauliniuose** arba **didelio tikslumo griebtuvuose**.
Taip užtikrinamas **mažas radialinis mušimas** ir **maksimalus darbo saugumas**.
Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų.
Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštams mažinti.
Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiais grioveliais.

Tolerancijos duomenys:

Konfigūruojama: plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.

H7: modelis pagal DIN1420 H7 kiaurymės tolerancijai.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC/HSC plėtimui.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------|
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 20 mm |
| Pastūma f plienui $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,18 mm/aps, |
| Nominalusis Ø D_c | 10,5 mm |
| Iškyšos ilgis L_1 | 51 mm |
| Koto Ø D_s | 12 mm |
| Ø ribos | 10,21 - 10,7 mm |
| Bendras ilgis L | 120 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Tolerancija | konfigūruojam. |
| Plėtimo Ø matmenys | 0,1 - 0,15 mm |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Pjovimo technika | HPC |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinosioms kiaurymėms |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | Phillips antgalis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 45 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 45 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 35 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 35 m/min | P |
| Ketus | tinka | 40 m/min | K |
| GGG | tinka | 30 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |