

Garant**Fiksuotų matmenų grąžtas, DIN 1835 A, Nominalus \varnothing D: 23,8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236677 23,8
GTIN	4045197769268
Produktų klasė	21S

Aprašymas**Paskirtis:**

Pragręžtų arba išlietų kiaurymių išgręžimui iki nominalaus \varnothing , kartu su ekscentrine užspaudimo įvare Nr. 236679.

Standartinėms ISO keičiamoms plokštelėms CC..0602.

Pastaba:

Gręžiamos kiaurymės \varnothing turi būti ne mažesnis kaip $\varnothing d_{\min}$.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	170 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	260142 HB725
Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Mažiausias $\varnothing d_{\min}$	22 mm
Iškyšos ilgis L_1	37 mm
Reguliavimo ribos su ekscentrine užspaudimo įvare tinkamas ekscentrinių įvorių dydis Nr. 236679	23,5 - 24,3 mm 20
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Nominalus \varnothing D	23,8
Smailas kampas	180 laipsniai
Koto tipas	DIN 1835 A

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP