

Garant

**Aukštos kokybės HSS plėstuvas HPC aklinosioms kiaurymėms, TiAlN,
Nominalusis Ø DC: 33mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	164359 33
GTIN	4045197770080
Produktų klasė	10N

Aprašymas

Modelis:

CNC staklėms skirtas plėstuvas su tiesiu kotu standartiniam užspaudimui specialiai **hidrauliniuose** arba **didelio tikslumo griebtuvuose**.
Taip užtikrinamas **mažas radialinis mušimas** ir **maksimalus darbo saugumas**.
Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų.
Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštams mažinti.
Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiais grioveliais.

Tolerancijos duomenys:

Konfigūruojama: plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.

H7: modelis pagal DIN1420 H7 kiaurymės tolerancijai.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC/HSC plėtimui.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos ilgis L_c	25 mm
Iškyšos ilgis L_1	139 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Ø ribos	32,21 - 33,2 mm
Nominalusis Ø D_c	33 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,45 mm/aps,
Koto Ø D_s	25 mm
Bendras ilgis L	200 mm

Tolerancija	konfigūruojam.
Plėtimo Ø matmenys	0,3 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	tinka	45 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	45 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Ketus	tinka	40 m/min	K
GGG	tinka	30 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapas, min.	ribotai tinka		