

Garant**Sriegimo peilis su keičiama plokšte, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 45/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272171 45/16
GTIN	4045197769350
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:
Su atramine plokštele 1,5°.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	279810 2
Bendras ilgis L	200 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	16,1 mm
Vidinis aušinimas	taip
Plokštelės dydis	16 mm
Atraminės plokštelės varžtas	279824 1
= atraminė plokštelė 1,5°	272620 1,5
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Kakliuko plotis L_4	24,6 mm
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 2	279810 2
Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	279824 1
Atraminė plokštelė ištekimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272620 1,5
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Užveržimo varžtas	272500
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500