



Nuolatinių elektromagnetų užspaudimo plokštė MillTec Basic, Tipas: 408MTB



Užsakymo data

Užsakymo numeris

383050 408MTB

GTIN

Produktų klasė

38D

Aprašymas

Modelis:

- Naujoviška ir patentuota vienalytė konstrukcija maksimaliam tvirtumui ir patvarumui.
- Greitojo jungimo mova elektros jungtims.

Privalumai:

- Apdirbimas be vibracijos pjaunant dideles detales tausoja įrankius ir stakles.
- Tolygus apdirbimas iš 5 pusių.
- Pilnai išnaudojama visa erdvė.
- Reikia žymiai mažiau laiko pasiruošimui.
- Neįjautrus dingus elektrai.
- Greitas ir tikslus frezavimas toje pačioje plokštumoje.
- Tolygi užspaudimo jėga visoje plokštumoje.
- Kompaktiškas dydis
- Labai didelė užspaudimo jėga
- lengva ir patogiu išdėlioti ruošinius.
- Patentuotas pilnai metalinis paviršius „All Steel“, monolito technologija.
- Masyvi konstrukcija be jokių mechaninių komponentų (didesnis stabilumas ir tvirtumas).
- Visiškai sandarūs vienakomponenčiai paviršiai (jokio skysčių prasiskverbimo).
- Mažas svoris.

Paskirtis:

Tinka naudoti formų, įrenginių ir staklių gamyboje.

Tiekimo sudėtis:

Su valdymo bloku XT200, magnetinės plokštės valdymui.

Priedai pasirinktinai:

Polinis ilgintuvas Nr. 383510.

Pastaba:

Kelių magnetinių plokščių su nuolatiniais elektromagnetais prijungimo ir valdymo instrukcija pagal užsakymą!

Srovės kabelis parduodamas be prijungimo šakutės. **Prijungimas prie tinklo 400 V / 50 Hz.**

Techninis aprašymas

Maksimali sukibimo jėga	200 kN
Polių kiekis	32
Aukštis	51 mm
Plotis	405 mm
Ilgis	800 mm
Polių suskirstymas	70 mm
Svoris	95 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Magnetinė užspaudimo plokštė

Priedai

Poliniai ilgintuvai nuolatinų elektromagnetų užspaudimo plokštei MillTec Basic Tipas PFR	383510 PFR
Poliniai ilgintuvai nuolatinų elektromagnetų užspaudimo plokštei MillTec Basic Tipas RMP	383510 RMP