

Modulinė pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: QC/11**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261321 QC/11
GTIN	4251414902947
Produktų klasė	29D

Aprašas**Aprašymas:**

Modulinės pjovimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams.**

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Pjovimo galvutės ISO kodas: SVUCR/L 11

tinkamos keičiamosios plokštelės: VC.. 1103..

tinkamas korpusas: 264900 - 264908

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 26 mm

Centro poslinkis: 16 mm

Bendras ilgis: 20 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	20 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Sistema	QC
Centro poslinkis	16 mm
Pjovimo galvutės ISO kodas	SVUCR/L 11
tinkamas korpusas	264900 - 264908
tinkamos keičiamosios plokštelės	VC.. 1103..
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	269413
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8