

Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas Plienas DM, 5×D, Sistema / koto Ø: DM/40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	264910 DM/40
GTIN	4251414902107
Produktų klasė	29E

Aprašymas

Modelis:

Su jungtimi aušinimo skysčiui 1/8-27 NPT.

Pastaba:

$D_{min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė.}$

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: DM

Bendras ilgis L: 328 mm

Montavimo varžtas: 269025 1

Techninis aprašymas

Koto Ø	40 mm
Sistema	DM
Montavimo varžtas	269025 1
Aukšto slėgio jungiamoji žarna	269207
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis	269208
Bendras ilgis L	328 mm
tinkamos keičiamos pjovimo galvutės	264838; 264839
Ištekinimo gylis iki	5×D
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, kotas E 6,3
Šešiabriaunis 2 mm

674242 2

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659906 500