

Pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: QC/09**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260009 QC/09
GTIN	4251414902435
Produktų klasė	29D

Aprašas**Aprašymas:**

Pjovimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams.**

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **14xD gylio.**

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

ISO kodo keičiama pjovimo galvutė: SCLCR/L 09

tinkamos keičiamosios plokštelės: CC.. 09T3..

tinkamas korpusas: 264900 - 264908

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 24 mm

Centro poslinkis: 13 mm

Bendras ilgis: 20 mm

Techninis aprašymas

tinkamas korpusas	264900 - 264908
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 4
ISO kodo keičiama pjovimo galvutė	SCLCR/L 09

Centro poslinkis	13 mm
Bendras ilgis	20 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	24 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	CC.. 09T3..
Sistema	QC
Plokštelės dydis	9 mm
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip

Priedai

Užveržimo varžtas	269407
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500