

Modulinė sriegimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: QC/16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	272084 QC/16
GTIN	4251414902855
Produktų klasė	29D

Aprašas

Aprašymas:

Modulinės sriegimo galvutės **vibracijas slopinantiems pagrindiniams laikikliams.**

Paskirtis:

Sriegimui su sumažinta vibracija iki $\leq 14 \times D$.

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

tinka plokštėms, kurių dydis L: 16 mm

tinkamas laikiklio kotas: 264900 - 264908

Mažiausias pragrėžimo $\varnothing D_{\min}$: 26 mm

Centro poslinkis: 15 mm

Bendras ilgis: 22 mm

Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštei: 269023 2

Techninis aprašymas

Sistema	QC
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštei	269023 2
Mažiausias pragrėžimo $\varnothing D_{\min}$	26 mm

Centro poslinkis	15 mm
Bendras ilgis	22 mm
Plokštelės dydis	16 mm
tinkamas laikiklio kotas	264900 - 264908
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
tinka plokštėms, kurių dydis L	16 mm
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip

Priedai

Užveržimo varžtas	269432
-------------------	--------