

Modulinė ištekimo peilio galvutė keičiamosioms plokštelėms, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: DM/12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	250027 DM/12
GTIN	4251414902442
Produktų klasė	29D

Aprašas

Aprašymas:

Modulinės ištekimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams.**

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **10×D gylis.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Pjovimo galvutės ISO kodas: DCLNR/L

tinkamos keičiamosios plokštelės: CN.. 1204..

tinkamas korpusas: 264910 - 264922

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 48 mm

Centro poslinkis: 27 mm

Bendras ilgis: 35 mm

Techninis aprašymas

Varžtas atraminei plokštelei	259027 2
Plokštelės dydis	12 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Atraminė plokštelė	259033 2
Spaustukas, varžtas, O žiedas	259036 3
ISO kodo keičiama pjovimo galvutė	DCLNR/L
Sistema	DM
tinkamas korpusas	264910 - 264922
tinkamos keičiamosios plokštelės	CN.. 1204..
Centro poslinkis	27 mm
Bendras ilgis	35 mm
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip

Priedai

Atraminė plokštelė	259224
Spaustukas	259505
Varžtas atraminei plokštelei	259612
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500
Geležė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10