

Modulinė ištekimo peilio galvutė keičiamosioms plokštelėms, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: DM/12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	250028 DM/12
GTIN	4251414902459
Produktų klasė	29D

Aprašas

Aprašymas:

Modulinės ištekimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams.**

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **10xD gylis.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Pjovimo galvutės ISO kodas: DCLNR/L

tinkamos keičiamosios plokštelės: CN.. 1204..

tinkamas korpusas: 264910 - 264922

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 48 mm

Centro poslinkis: 27 mm

Bendras ilgis: 35 mm

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259033 2
Pjovimo galvutės ISO kodas	DCLNR/L
Bendras ilgis	35 mm
tinkamas korpusas	264910 - 264922
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Sistema	DM
tinkamos keičiamosios plokštelės	CN.. 1204..
Varžtas atraminei plokštelei	259027 2
Centro poslinkis	27 mm
Spaustukas, varžtas, O žiedas	259036 3
Plokštelės dydis	12 mm
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip

Priedai

Spaustukas	259505
Atraminė plokštelė	259224
Varžtas atraminei plokštelei	259612
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500