

Modulinė ištekimo peilio galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: DM/16**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251715 DM/16
GTIN	4251414902992
Produktų klasė	29D

Aprašas**Aprašymas:**

Modulinės ištekimo galvutės **vibraciją slopinantiems ištekimo laikiklių kotams.**

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **10xD gylio.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Pjovimo galvutės ISO kodas: DVUNR/L

tinkamos keičiamosios plokštelės: VNMG 1604..

tinkamas korpusas: 264910 - 264922

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}: 50 mm

Centro poslinkis: 29 mm

Bendras ilgis: 35 mm

Techninis aprašymas

Varžtas atraminei plokštei	259027 3
tinkamos keičiamosios plokštelės	VNMG 1604..
Centro poslinkis	29 mm
ISO kodo keičiama pjovimo galvutė	DVUNR/L
Plokštelės dydis	16 mm
Bendras ilgis	35 mm
Sistema	DM
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	50 mm
tinkamas korpusas	264910 - 264922
Atraminė plokštelė	259033 5
Spaustukas, varžtas, O žiedas	259036 7
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip

Priedai

Varžtas atraminei plokštei	259613
Atraminė plokštelė	259227
Spaustukas	259509
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500