

## Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas Plienas DM, 5×D, Sistema / koto Ø: DM/50



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	264910 DM/50
GTIN	4251414902152
Produktų klasė	29E

### Aprašymas

#### Modelis:

Su jungtimi aušinimo skysčiui 1/8-27 NPT.

#### Pastaba:

$D_{min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė.}$

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: DM

Bendras ilgis L: 418 mm

Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H: 5 mm

Montavimo varžtas: 269025 1

### Techninis aprašymas

Koto Ø	50 mm
Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H	5 mm
Sistema	DM
Montavimo varžtas	269025 1
Aukšto slėgio jungiamoji žarna	269207
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis	269208
Bendras ilgis L	418 mm
tinkamos keičiamos pjovimo galvutės	264838; 264839
Ištekinimo gylis iki	5×D
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Bazinis laikiklis

---

**Priedai**Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu  
Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659906 500

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, kotas E 6,3  
Šešiabriaunis 2 mm

674242 2