

Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas slopinantis vibracijas, 8×D, Sistema / koto Ø: DM/40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	264920 DM/40
GTIN	4251414902114
Produktų klasė	29E

Aprašas

Aprašymas:

Su jungtimi aušinimo skysčiui 1/8-27 NPT.

Tiekimo sudėtis:

Adapteris nuo G1/4 iki G1/8 colio.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

$D_{min} = 1/2 \text{ kotas-}\varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio pjovimo galvutė}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

Sistema: DM

Bendras ilgis L_{viso} : 448 mm

neužspaudžiamas diapazonas S: 182,9 mm

rekomenduojamas užspaudimo ilgis: 160 mm

Montavimo varžtas: 269025 1

Techninis aprašymas

Koto Ø	40 mm
Sistema	DM
Bendras ilgis L_{viso}	448 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	182,9 mm

rekomenduojamas užspaudimo ilgis	160 mm
Montavimo varžtas	269025 1
Ištekimo gylis iki	8xD
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip

Priedai

Geležinė šešiabriauniams varžtams, kotas E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500