

Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas Plienas QC, 5×D, Sistema / koto Ø: QC/32



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 264900 QC/32 |
| GTIN | 4251414902350 |
| Produktų klasė | 29E |

Aprašymas

Modelis:

Su jungtimi aušinimo skysčiui 1/8-27 NPT.

Pastaba:

$D_{min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{ vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė.}$

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Bendras ilgis L: 268 mm

Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H: 6 mm

Montavimo varžtas: 269025 2

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H | 6 mm |
| Sistema | QC |
| Koto Ø | 32 mm |
| Montavimo varžtas | 269025 2 |
| Aukšto slėgio jungiamoji žarna | 269207 |
| Aušinimo skysčio kištukinė jungtis | 269208 |
| Bendras ilgis L | 268 mm |
| tinkamos keičiamos pjovimo galvutės | 264834; 264835 |
| Ištekinimo gylis iki | 5×D |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, kotas E 6,3
Šešiabriaunis 2 mm

674242 2

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659906 500