

Modulinė ištekimo laikiklio galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: DM/11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260408 DM/11
GTIN	4251414902480
Produktų klasė	29D

Aprašas

Aprašymas:

Modulinės ištekimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams.**

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **14xD gylio.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Pjovimo galvutės ISO kodas: SDUCR/L 11T3

tinkamos keičiamosios plokštelės: DC.. 11T3

tinkamas korpusas: 264910 - 264922

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 49 mm

Centro poslinkis: 27 mm

Bendras ilgis: 32 mm

Techninis aprašymas

Keičiamųjų plokštelių varžtas	269023 3
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Pjovimo galvutės ISO kodas	SDUCR/L 11T3
Sistema	DM
tinkamas korpusas	264910 - 264922
Plokštelės dydis	11 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	DC.. 11T3
Bendras ilgis	32 mm
Centro poslinkis	27 mm
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip

Priedai

Užveržimo varžtas	269433
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15