

**Modulinė ištekimo laikiklio galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: QC/07****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260408 QC/07
GTIN	4251414902510
Produktų klasė	29D

**Aprašas****Aprašymas:**

Modulinės ištekimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams.**

**Paskirtis:**

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **14xD gylio.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Pjovimo galvutės ISO kodas: SDUCR/L 0702

tinkamos keičiamosios plokštelės: DC.. 0702..

tinkamas korpusas: 264900 - 264908

Mažiausias pragręžimo  $\varnothing D_{\min}$ : 24 mm

Centro poslinkis: 13 mm

Bendras ilgis: 21 mm

**Techninis aprašymas**

Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 4
Sistema	QC
Bendras ilgis	21 mm
Plokštelės dydis	07 mm
ISO kodo keičiama pjovimo galvutė	SDUCR/L 0702
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Centro poslinkis	13 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	DC.. 0702..
tinkamas korpusas	264900 - 264908
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip

## Priedai

Užveržimo varžtas	269407
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500