

Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas slopinantis vibracijas, 14×D, Sistema / koto Ø: QC/20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	264908 QC/20
GTIN	4251414902299
Produktų klasė	29E

Aprašas

Aprašymas:

Kotas padengtas kietmetaliu.

Su jungtimi aušinimo skysčiui 1/8-27 NPT.

Tiekimo sudėtis:

Adapteris nuo G1/4 iki G1/8 colio.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

$D_{min} = 1/2 \text{ kotas-}\varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio pjovimo galvutė}$

Profundidad de giro interior hasta: 14×D

Boring depth up to: 14×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 14×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 14×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 14×D

Profondità interna fino a: 14×D

Sistema: QC

Bendras ilgis L_{viso} : 340 mm

neužspaudžiamas diapazonas S: 136,5 mm

rekomenduojamas užspaudimo ilgis: 80 mm

Montavimo varžtas: 269025 2

Techninis aprašymas

Sistema	QC
Koto Ø	20 mm
Bendras ilgis L_{viso}	340 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	136,5 mm

rekomenduojamas užspaudimo ilgis	80 mm
Montavimo varžtas	269025 2
Ištekinimo gylis iki	14×D
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500
Geležtė šešiabriauniams varžtams, kotas E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2