

**Modulinė pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: QC/16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260917 QC/16
GTIN	4251414902794
Produktų klasė	29D

**Aprašas****Aprašymas:**

Modulinės ištekinimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams.**

**Paskirtis:**

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **14xD gylio.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Pjovimo galvutės ISO kodas: STUCR/L 16

tinkamos keičiamosios plokštelės: TC.. 16T3..

tinkamas korpusas: 264900 - 264908

Mažiausias pragręžimo  $\varnothing D_{\min}$ : 26 mm

Centro poslinkis: 15 mm

Bendras ilgis: 21 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis	21 mm
Sistema	QC
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269023 2
tinkamos keičiamosios plokštelės	TC.. 16T3..
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	26 mm
tinkamas korpusas	264900 - 264908
ISO kodo keičiama pjovimo galvutė	STUCR/L 16
Plokštelės dydis	16 mm
Centro poslinkis	15 mm
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

## Priedai

Užveržimo varžtas	269432
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15