

Modulinė ištekimo laikiklio galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: QC/11**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260408 QC/11
GTIN	4251414902558
Produktų klasė	29D

Aprašas**Aprašymas:**

Modulinės ištekimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams.**

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **14xD gylio.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Pjovimo galvutės ISO kodas: SDUCR/L 11T3

tinkamos keičiamosios plokštelės: DC.. 11T3

tinkamas korpusas: 264900 - 264908

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 26 mm

Centro poslinkis: 15 mm

Bendras ilgis: 20 mm

Techninis aprašymas

Centro poslinkis	15 mm
Sistema	QC
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269023 2
Bendras ilgis	20 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	26 mm
tinkamas korpusas	264900 - 264908
Pjovimo galvutės ISO kodas	SDUCR/L 11T3
tinkamos keičiamosios plokštelės	DC.. 11T3
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip

Priedai

Užveržimo varžtas	269432
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15