

**Modulinė pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: DM/16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261321 DM/16
GTIN	4251414902930
Produktų klasė	29D

**Aprašas****Aprašymas:**

Modulinės pjovimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams.**

**Paskirtis:**

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Pjovimo galvutės ISO kodas: SVUCR/L 16

tinkamos keičiamosios plokštelės: VC.. 1604..

tinkamas korpusas: 264910 - 264922

Mažiausias pragręžimo Ø D<sub>min</sub>: 49 mm

Centro poslinkis: 27 mm

Bendras ilgis: 32 mm

**Techninis aprašymas**

Keičiamųjų plokštelių varžtas	269023 3
Sistema	DM
tinkamas korpusas	264910 - 264922
Centro poslinkis	27 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	VC.. 1604..
Plokštelės dydis	16 mm
Pjovimo galvutės ISO kodas	SVUCR/L 16
Bendras ilgis	32 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15