

Modulinė sriegimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: DM/08



Užsakymo data

Užsakymo numeris	251918 DM/08
GTIN	4251414903005
Produktų klasė	29D

Aprašas

Aprašymas:

Modulinės išstėkinimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams**.

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **10xD gylio**.

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: DM

ISO kodo keičiama pjovimo galvutė: DWLNR/L 08

tinkamos keičiamosios plokštelės: WN.. 0804..

tinkamas korpusas: 264910 - 264922

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 48 mm

Centro poslinkis: 27 mm

Bendras ilgis: 35 mm

Techninis aprašymas

tinkamos keičiamosios plokštelės	WN.. 0804..
ISO kodo keičiama pjovimo galvutė	DWLNR/L 08
Plokštelės dydis	8 mm

Bendras ilgis	35 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Sistema	DM
Spaustukas, varžtas, O žiedas	259036 5
Atraminė plokštelė	259033 6
Centro poslinkis	27 mm
Varžtas atraminei plokštelei	259027 4
tinkamas korpusas	264910 - 264922
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip

Priedai

Atraminė plokštelė	259228
Varžtas atraminei plokštelei	259614
Spaustukas	259507
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10