

Modulinė sriegimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: DM/08



Užsakymo data

Užsakymo numeris	251919 DM/08
GTIN	4251414903012
Produktų klasė	29D

Aprašas

Aprašymas:

Modulinės išstėkinimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams**.

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **10xD gylio**.

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: DM

ISO kodo keičiama pjovimo galvutė: DWLNR/L 08

tinkamos keičiamosios plokštelės: WN.. 0804..

tinkamas korpusas: 264910 - 264922

Mažiausias pragrėžimo $\varnothing D_{\min}$: 48 mm

Centro poslinkis: 27 mm

Bendras ilgis: 35 mm

Techninis aprašymas

tinkamos keičiamosios plokštelės	WN.. 0804..
Bendras ilgis	35 mm
Mažiausias pragrėžimo $\varnothing D_{\min}$	48 mm

Plokštelės dydis	8 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 4
tinkamas korpusas	264910 - 264922
Spaustukas, varžtas, O žiedas	259036 1
Centro poslinkis	27 mm
ISO kodo keičiama pjovimo galvutė	DWLNRL/L 08
Atraminė plokštelė	259033 6
Sistema	DM
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip

Priedai

Spaustukas	259502
Atraminė plokštelė	259228
Varžtas atraminei plokštei	259614
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10