

**Pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: DM/15****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250618 DM/15
GTIN	4251414902695
Produktų klasė	29D

**Aprašas****Aprašymas:**

Modulinė pjovimo galvutė **vibravimą slopinantiems kotams.**

**Paskirtis:**

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Pjovimo galvutės ISO kodas: DDUNR/L 15

tinkamos keičiamosios plokštelės: DNMG 1506..

tinkamas korpusas: 264910 - 264922

Mažiausias pragręžimo  $\varnothing D_{\min}$ : 48 mm

Centro poslinkis: 27 mm

Bendras ilgis: 35 mm

**Techninis aprašymas**

Sistema	DM
tinkamos keičiamosios plokštelės	DNMG 1506..
Bendras ilgis	35 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Centro poslinkis	27 mm
tinkamas korpusas	264910 - 264922
Atraminė plokštelė	259033 3
ISO kodo keičiama pjovimo galvutė	DDUNR/L 15
Spaustukas, varžtas, O žiedas	259036 4
Varžtas atraminei plokštelei	259027 2
Plokštelės dydis	15 mm
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip

## Priedai

Varžtas atraminei plokštelei	259612
Spaustukas	259506
Atraminė plokštelė	259225
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500