

Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: DM/12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260008 DM/12
GTIN	4251414902404
Produktų klasė	29D

Aprašas

Aprašymas:

Pjovimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams.**

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **14xD gylio.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Pjovimo galvutės ISO kodas: SCLCR/L 12

tinkamos keičiamosios plokštelės: CC.. 1204..

tinkamas korpusas: 264910 - 264922

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}: 49 mm

Centro poslinkis: 27 mm

Bendras ilgis: 32 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo galvutės ISO kodas	SCLCR/L 12
Plokštelės dydis	12 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 3
tinkamos keičiamosios plokštelės	CC.. 1204..
Sistema	DM
tinkamas korpusas	264910 - 264922
Bendras ilgis	32 mm
Centro poslinkis	27 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip

Priedai

Užveržimo varžtas	269406
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15