

Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: QC/09**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260008 QC/09
GTIN	4251414902411
Produktų klasė	29D

Aprašas**Aprašymas:**

Pjovimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams.**

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **14xD gylio.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Pjovimo galvutės ISO kodas: SCLCR/L 09

tinkamos keičiamosios plokštelės: CC.. 09T3..

tinkamas korpusas: 264900 - 264908

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 24 mm

Centro poslinkis: 13 mm

Bendras ilgis: 20 mm

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	09 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	CC.. 09T3..
Bendras ilgis	20 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269023 2
Sistema	QC
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Centro poslinkis	13 mm
tinkamas korpusas	264900 - 264908
Pjovimo galvutės ISO kodas	SCLCR/L 09
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip

Priedai

Užveržimo varžtas	269407
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500