



Rifliavimo ratukas PM, BL 30°, Rifliavimo ratuko $\varnothing d_1 \times$ rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis: 21,5X5/0,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290276 21,5X5/0,5
GTIN	4030741185359
Produktų klasė	29I

Aprašymas

Modelis:

Pagaminti iš miltelinio greitapjovio plieno.

Pastaba:

- **Dydžiai 21,5x5x8 tinka „greitiesiems“ (Quick) įrankiams.**
- **Kiti dydžiai – pagal užklausimą.**

Rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$: 8 mm

Techninis aprašymas

Rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	8 mm
Riflius	BL 30°
kai standartas	DIN 82
Ašmenys	PM
Produkto rūšis	Rantiklio ratukas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	160 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	110 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	85 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	35 m/min	M
CuZn	tinka	120 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		