

**Garant****Nu-/ Įpjovimo plokštelė, HB7020, Įpjovos plotis w: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273701 2
GTIN	4045197770745
Produktų klasė	21J

**Aprašymas****Modelis:**

Drožlialaužis mažiems skersmenims ir pjovimo jėgos sumažinimui.

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	2 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Pastūma f	0,05 - 0,15 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	120 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	S
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
CuZn	tinka	250 m/min	N
Uni	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		