


Garant**Rankinis spaustuvas gręžimo staklėms, Žiaunų plotis A: 60mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	365035 60
GTIN	4045197770677
Produktų klasė	31S

Aprašymas**Modelis:**

- Patikima konstrukcija su tvirtu sraigtu.
- Užspaudimo lūpos grūdintos ir šlifotos.
- Tikslus užspaudimas plokščia kreipiančiaja.
- Viena užspaudimo lūpa su horizontaliu ir vertikaliu prizminiu grioveliu apvalioms detalėms, kita - lygi.
- Plokščioms detalėms užspausti nuleidžiamos abi lūpos.
- Patentuotas integruotas ekscentriškas greitas prispaudimu, kad patikimai laikytųsi ant gręžimo staklių stalo.
- Dėl greito prispaudimo griovelių srityje galima lanksčiai ir efektyviai apdirbti prispaustą ruošinį bet kurioje vietoje ant viso gręžimo staklių stalo, nereikalaujant jo iš naujo prispausti.

Paskirtis:

Ruošinių užspaudimui gręžimo staklėse.

Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš specialaus ketaus.

Tikslumas:

Tvirtinimo tikslumas **0,10 mm**.

Techninis aprašymas

Užveržimo ribos b	79 mm
Atstumas tarp griovelių	90 mm

Bendras aukštis c	55 mm
Korpuso plotis B	115 mm
Maksimalus bendras ilgis L ₄	271 mm
Korpuso ilgis a	169 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	BM spaustuvai, mėlyni
Žiaunų plotis A	60 mm
Griovelių plotis	13 mm
Žiaunų aukštis C	25 mm
Svoris	3,2 kg
Produkto rūšis	Gręžtuvų spaustuvai

Priedai

Atsarginių užspaudimo lūpų pora (2 vnt.) greito užspaudimo arba gręžimo staklių spaustuvams Tipui 60	365036 60
Kreipiamasis bėgelis, skirtas Nr. 365023.	365025
Atrama Tipas 1	365028 1
Atsarginis suklys rankiniam gręžimo staklių spaustuvui Tipui 60	365037 60