

**Garant****Rankinis spaustuvas gręžimo staklėms, Žiaunų plotis A: 120mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	365035 120
GTIN	4045197770691
Produktų klasė	31S

**Aprašymas****Modelis:**

- Patikima konstrukcija su tvirtu sraigtu.
- Užspaudimo lūpos grūdintos ir šlifuotos.
- Tikslus užspaudimas plokščia kreipiančiaja.
- Viena užspaudimo lūpa su horizontaliu ir vertikaliu prizminiu grioveliu apvalioms detalėms, kita - lygi.
- Plokščioms detalėms užspausti nuleidžiamos abi lūpos.
- Patentuotas integruotas ekscentriškas greitas prispaudimu, kad patikimai laikytųsi ant gręžimo staklių stalo.
- Dėl greito prispaudimo griovelių srityje galima lanksčiai ir efektyviai apdirbti prispaustą ruošinį bet kurioje vietoje ant viso gręžimo staklių stalo, nereikalaujant jo iš naujo prispausti.

**Paskirtis:**

Ruošinių užspaudimui gręžimo staklėse.

**Apdirbama medžiaga:**

Korpusas iš specialaus ketaus.

**Tikslumas:**

Tvirtinimo tikslumas **0,10 mm**.

**Techninis aprašymas**

Bendras aukštis c	90 mm
Užveržimo ribos b	173 mm

Žiaunų aukštis C	40 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	BM spaustuvai, pilki
Maksimalus bendras ilgis L <sub>4</sub>	556 mm
Atstumas tarp griovelių	160 mm
Žiaunų plotis A	120 mm
Korpuso ilgis a	340 mm
Svoris	18 kg
Griovelių plotis	17 mm
Korpuso plotis B	193 mm
Produkto rūšis	Gręžtuvų spaustuvai

## Priedai

Atrama Tipas 2	365028 2
Atsarginių užspaudimo lūpų pora (2 vnt.) greito užspaudimo arba gręžimo staklių spaustuvams Tipui 120	365036 120
Kreipiamasis bėgelis, skirtas Nr. 365023.	365025
Atsarginis suklys rankiniam gręžimo staklių spaustuvui Tipui 120	365037 120