

**Garant****Rankinis spaustuvas gręžimo staklėms, Žiaunų plotis A: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	365035 150
GTIN	4045197771001
Produktų klasė	31S

**Aprašymas****Modelis:**

- Patikima konstrukcija su tvirtu sraigtu.
- Užspaudimo lūpos grūdintos ir šlifuotos.
- Tikslus užspaudimas plokščia kreipiančiaja.
- Viena užspaudimo lūpa su horizontaliu ir vertikaliu prizminiu grioveliu apvalioms detalėms, kita - lygi.
- Plokščioms detalėms užspausti nuleidžiamos abi lūpos.
- Patentuotas integruotas ekscentriškas greitas prispaudimu, kad patikimai laikytųsi ant gręžimo staklių stalo.
- Dėl greito prispaudimo griovelių srityje galima lanksčiai ir efektyviai apdirbti prispaustą ruošinį bet kurioje vietoje ant viso gręžimo staklių stalo, nereikalaujant jo iš naujo prispausti.

**Paskirtis:**

Ruošinių užspaudimui gręžimo staklėse.

**Apdirbama medžiaga:**

Korpusas iš specialaus ketaus.

**Tikslumas:**

Tvirtinimo tikslumas **0,10 mm**.

**Techninis aprašymas**

Griovelių plotis	19 mm
Korpuso ilgis a	400 mm

Svoris	23,8 kg
Užveržimo ribos b	209 mm
Bendras aukštis c	90 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	BM spaustuvai, pilki
Atstumas tarp griovelių	189 mm
Žiaunų plotis A	150 mm
Žiaunų aukštis C	40 mm
Maksimalus bendras ilgis L <sub>4</sub>	652 mm
Korpuso plotis B	226 mm
Produkto rūšis	Gręžtuvų spaustuvai

## Priedai

Kreipiamasis bėgelis, skirtas Nr. 365023.	365025
Atsarginių užspaudimo lūpų pora (2 vnt.) greito užspaudimo arba gręžimo staklių spaustuvams Tipui 150	365036 150
Atrama Tipas 2	365028 2
Atsarginis suklys rankiniam gręžimo staklių spaustuvui Tipui 150	365037 150