

HOLEX**Rankinis spaustuvas, Žiaunų plotis A: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	365045 80
GTIN	4045197771018
Produktų klasė	32D

Aprašymas**Modelis:**

- Tvirta ir patogi konstrukcija.
- Užspaudimo lūpos grūdintos ir šlifuotos.
- Bendras ilgis nekinta (sraigtas susisuka į rankeną!)
- Pailgos kiaurymės šonuose praplečia tvirtinimo galimybes.
- Šonu judanti užspaudimo lūpa.
- Tvirta fiksuota užspaudimo lūpa yra su trimis vertikaliais prizminiais grioveliais ir vienu horizontaliu.

Paskirtis:

Ruošinių užspaudimui gręžiant.

Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš ketaus.

Tikslumas:

Tvirtinimo tikslumas **0,20 mm**.

Techninis aprašymas

Žiaunų aukštis C	30 mm
Bendras aukštis c	64 mm
Svoris	4 kg
Užveržimo ribos b	65 mm

Korpuso ilgis a	233 mm
Žiaunų plotis A	80 mm
Produkto rūšis	Gręžtuvų spaustuvas

Priedai

Atsarginių lūpų pora (2 vnt.) rankiniams gręžimo staklių spaustuvas Tipui 80	365046 80
--	-----------