



## Rankinis spaustuvas, Žiaunų plotis A: 100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	365045 100
GTIN	4045197771025
Produktų klasė	32D

### Aprašymas

#### Modelis:

- Tvirta ir patogi konstrukcija.
- Užspaudimo lūpos grūdintos ir šlifotos.
- Bendras ilgis nekinta (sraigtas susisuka į rankeną!)
- Pailgos kiaurymės šonuose praplečia tvirtinimo galimybes.
- Šonu judanti užspaudimo lūpa.
- Tvirta fiksuota užspaudimo lūpa yra su trimis vertikaliais prizminiais grioveliais ir vienu horizontaliu.

#### Paskirtis:

Ruošinių užspaudimui gręžiant.

#### Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš ketaus.

#### Tikslumas:

Tvirtinimo tikslumas **0,20 mm**.

### Techninis aprašymas

Užveržimo ribos b	87 mm
Žiaunų aukštis C	30 mm
Svoris	4,8 kg

Žiaunų plotis A	100 mm
Korpuso ilgis a	288 mm
Bendras aukštis c	64 mm
Produkto rūšis	Gręžtuvų spaustuvas

## Priedai

Atsarginių lūpų pora (2 vnt.) rankiniams gręžimo staklių spaustuvams Tipui 100

365046 100