



Rankinis spaustuvas, Žiaunų plotis A: 120mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	365045 120
GTIN	4045197771032
Produktų klasė	32D

Aprašymas

Modelis:

- Tvirta ir patogi konstrukcija.
- Užspaudimo lūpos grūdintos ir šlifotos.
- Bendras ilgis nekinta (sraigtas susisuka į rankeną!)
- Pailgos kiaurymės šonuose praplečia tvirtinimo galimybes.
- Šonu judanti užspaudimo lūpa.
- Tvirta fiksuota užspaudimo lūpa yra su trimis vertikaliais prizminiais grioveliais ir vienu horizontaliu.

Paskirtis:

Ruošinių užspaudimui gręžiant.

Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš ketaus.

Tikslumas:

Tvirtinimo tikslumas **0,20 mm**.

Techninis aprašymas

Korpuso ilgis a	343 mm
Užveržimo ribos b	110 mm
Žiaunų plotis A	120 mm

Bendras aukštis c	66 mm
Žiaunų aukštis C	30 mm
Svoris	6,5 kg
Produkto rūšis	Gręžtuvų spaustuvas

Priedai

Atsarginių lūpų pora (2 vnt.) rankiniams gręžimo staklių spaustuvams Tipui 120	365046 120
--	------------