

HOLEX**Skaitmeninis slankmatis ABS, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412821 150
GTIN	4045197770233
Produktų klasė	42A

Aprašymas**Modelis:**

Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos. Skaitmeninis slankmatis su **absoliutine skale**, nereikia nustatinėti nulio. Po maždaug 5 min. elektronika išsijungia automatiškai, o įsijungia paprasčiausiai pajudinus slankiklį.

- **Itin didelį tikslumą užtikrina stiklinė liniuotė.**
- **Elektronika yra atsieta nuo korpuso ir pritvirtinta tiesiai ant stumdamos dalies. Matavimo jėga perduodama tiesiogiai matavimo kojelei. Todėl slankmatis tampa dar tikslesnis ir ilgaamžiškesnis.**
- **Tvirtas metalinis korpusas.**

Tiekimo sudėtis:

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

Automatinis išsijungimas	taip
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Yra gyliamatis	taip
Padalos vertė	0,0005 in
Kalibravimas	A1
Antgalių ilgis	40 mm
Korpuso medžiaga	Metalas
Padalos vertė	0,01 mm

Matavimo ribos	0 - 150 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Norma	ISO 13385
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Varžtas gylio nustatymo plokštei	412230
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236