

HOLEX**Skaitmeninis slankmatis ABS, Matavimo diapazonas: 150Hm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412821 150HM
GTIN	4045197770240
Produktų klasė	42A

Aprašymas**Modelis:**

Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos. Skaitmeninis slankmatis su **absoliutine skale**, nereikia nustatinėti nulio. Po maždaug 5 min. elektronika išsijungia automatiškai, o įsijungia paprasčiausiai pajudinus slankiklį.

- **Itin didelį tikslumą užtikrina stiklinė liniuotė.**
- **Elektronika yra atsieta nuo korpuso ir pritvirtinta tiesiai ant stumdomos dalies. Matavimo jėga perduodama tiesiogiai matavimo kojelei. Todėl slankmatis tampa dar tikslesnis ir ilgaamžiškesnis.**
- **Tvirtas metalinis korpusas.**

Su **kietlydinio matavimo plokštumomis** tiek ant matavimo antgalių, tiek ant smaigalių.

Tiekimo sudėtis:

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Kalibravimas	A1
Korpuso medžiaga	Metalas
Antgalių ilgis	40 mm
Norma	ISO 13385
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3

Automatinis išsijungimas	taip
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo plotas	Kietlydinys
Yra gyliamatis	taip
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Varžtas gylio nustatymo plokštei	412230
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236