

**HOLEX****Skaitmeninis slankmatis ABS, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412821 300
GTIN	4045197770264
Produktų klasė	42A

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos. Skaitmeninis slankmatis su **absoliutine skale**, nereikia nustatinėti nulio. Po maždaug 5 min. elektronika išsijungia automatiškai, o įsijungia paprasčiausiai pajudinus slankiklį.

- **Itin didelį tikslumą užtikrina stiklinė liniuotė.**
- **Elektronika yra atsietą nuo korpuso ir pritvirtinta tiesiai ant stumdomos dalies. Matavimo jėga perduodama tiesiogiai matavimo kojelei. Todėl slankmatis tampa dar tikslesnis ir ilgaamžiškesnis.**
- **Tvirtas metalinis korpusas.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Techninis aprašymas**

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Automatinis išsijungimas	taip
Yra gyliamatis	taip
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Norma	ISO 13385
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Antgalių ilgis	60 mm

Matavimo ribos	0 - 300 mm
Kalibravimas	A1
Korpuso medžiaga	Metalas
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,04 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300

## Priedai

Varžtas gylio nustatymo plokštei	412230
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Plastikinė dėžė Tipas MS300	412470 MS300
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236