


HOLEX**Skaitmeninis slankmatis ABS vidinėmis matavimo žiaunomis, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415621 300
GTIN	4045197770288
Produktų klasė	42A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis slankmatis su **absoliutine skale**, nereikia nustatinėti nulio. Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Elektronika išsijungia automatiškai po 5 min. Įsijungia pajudinus slankiklį. Matavimo plokštumos tiksliai prišlifautos. **Tvirtas metalinis korpusas.**

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Padalos vertė	0,0005 in
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,01 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Antgalių ilgis	90 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,04 mm

Norma	ISO 13385
Matavimo antgaliai	taip
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdint.
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300

Priedai

Varžtas gylio nustatymo plokštei	412230
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032