

Plokščiasis magnetas su kiauryme, Neodimis, Ø: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085932 10
GTIN	2050001839480
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 iki 6-gubai stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

Techninis aprašymas

Ø	10 mm
Aukštis	4,5 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	80 °C
Nominalioji sukibimo jėga	13 N
Kiaurymės Ø	3 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

