

Garant**ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms, Skirta ER: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

309617 16

GTIN

4045197771742

Produktų klasė

31Z

Aprašymas**Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Gerai slystantis paviršius, su rutuliniais guoliais. Mažesnė trintis, didesnė užveržimo jėga. **Su šešiabriauniu SW 25.**

Tinka:

HiRunER precizinės ER cangės Nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Priedai pasirinktinai:

Kablinis raktas Nr. 628400 arba dinamometrinis raktas Nr. 309749 arba Nr. 628520.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D

33,5 mm

maksimalus užveržimo momentas

54 Nm

skirta ER

16 mm

Sriegis	M24×1
Bendras ilgis L	20,6 mm
Norma	DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė