

**Garant****ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms, Skirta ER: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309617 40
GTIN	4045197771773
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Gerai slystantis paviršius, su rutuliniais guoliais. Mažesnė trintis, didesnė užveržimo jėga. **Su grioveliais.**

**Tinka:**

HiRunER precizinės ER cangės Nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

**Priedai pasirinktinai:**

Kablinis raktas Nr. 628400 arba dinamometrinis raktas Nr. 309749 arba Nr. 628520.

**Pastaba:**

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	61,9 mm
maksimalus užveržimo momentas	169 Nm
Sriegis	M52×1

Bendras ilgis L	29 mm
skirta ER	40 mm
Norma	DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė