

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250016 25/16
GTIN	4045197771940
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	36 mm
Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 2525M16
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	259031 35
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259035 6
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1606..
Koto dydis	25 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Varžtas atraminei plokštei	259025 11
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

Atraminė plokštelė Tipas 35

259031 35

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX25

674248 TX25

Varžtas atraminei plokštei Tipas 11

259025 11

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600