

Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 32/16mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250016 32/16
GTIN	4045197771957
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 3232P16
Plokštelės dydis	16 mm
Varžtas atraminei plokštei	259025 11
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1606..
Atraminė plokštelė	259031 35
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259035 6
Koto dydis	32 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX25

674248 TX25

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Varžtas atraminei plokštei Tipas 11

259025 11

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

Atraminė plokštelė Tipas 35

259031 35

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600