

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 32/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250016 32/19
GTIN	4045197771964
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	19 mm
Atraminė plokštelė	259031 36
Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 3232P19
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1906..
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Koto dydis	32 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259035 7
Bendras ilgis L	170 mm
Varžtas atraminei plokštelei	259025 12
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	40 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Varžtas atraminei plokštei 10 vnt. Tipas 2	259026 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Atraminė plokštelė Tipas 36	259031 36
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500