

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250017 25/16
GTIN	4045197771971
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	259031 35
Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 2525M16
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1606..
Varžtas atraminei plokštei	259025 11
Galvutės ilgis L ₁	36 mm
Koto dydis	25 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259035 6
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 35

259031 35

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX25

674248 TX25

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

Varžtas atraminei plokštei Tipas 11

259025 11

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600